


Autoclear® LV Superior

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Tanım

İki bileşenli VOC uyumlu Autoclear LV Superior; 3 tip vernik, 1 sertleştirici ve 3 farklı hızda tineri ile istenilen uygulama özelliklerini elde etme olanağı sağlar. Bu konsept tüm uygulama koşullarında ve tüm tamir boyutlarında optimum kalitede sonuçlar vermektedir. Bu vernik sistemi dayanıklı, güvenilir ve yüksek parlaklıkta sonuçlar sağlamaktadır.



100 Autoclear LV Superior Vernik
60 Autoclear LV Superior Hardener
20 Autoclear LV Superior Reducer



Sikkens Ölçü Çubuğu kullanın

31 Mavi




Tabanca meme çapı:
1.2-1.4 mm

Uygulama basıncı:
1.7-2.2 bar tabanca hava girişinde
HVLP max 0.6-0.7 bar hava başlığında



2 x 1 kat

Önce yarım yaş bir kat uygulayın, daha sonra belirtilen flash-off süresi sonrasında tam yaş bir kat daha uygulayın



Katlar arası bekleme süresi
3-5 dakika 20°C'de

Sıcaklığa bağlı olarak tiner seçilmelidir

Kurutma öncesi bekleme süresi
3-5 dakika 20°C'de

Flash-off süresi kullanılan fırın tipine göre değişmektedir



Vernik Seçimi

Autoclear LV Superior Fast
Autoclear LV Superior Medium
Autoclear LV Superior Slow

20°C

6 saat
7 saat
8 saat

60°C

15 dakika
25 dakika
35 dakika



Uygun koruyucu ekipman kullanılmalı

Akzo Nobel Oto Tamir boyaları temiz hava beslemeli maske kullanımını önermektedir.

Detaylı ürün bilgisi için tüm Teknik Bilgi Fişini okuyunuz.

Autoclear® LV Superior

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Tanım

İki bileşenli VOC uyumlu Autoclear LV Superior; 3 tip vernik, 1 sertleştirici ve 3 farklı hızda tineri ile istenilen uygulama özelliklerini elde etme olanağı sağlar. Bu konsept tüm uygulama koşullarında ve tüm tamir boyutlarında optimum kalitede sonuçlar vermektedir. Bu vernik sistemi dayanıklı, güvenilir ve yüksek parlaklıkta sonuçlar sağlamaktadır.

Ürün ve katkıları

Autoclear LV Superior Fast: 60°C'de 15 dakika kuruma zamanı
Autoclear LV Superior Medium: 60°C'de 25 dakika kuruma zamanı
Autoclear LV Superior Slow: 60°C'de 35 dakika kuruma zamanı

Sertleştirici Autoclear LV Superior Hardener; tüm tamirler için genel sertleştirici

İnceltici Autoclear LV Superior Reducer Fast; yama ve parça tamiri için 20°C
Autoclear LV Superior Reducer Medium; yama ve parça tamiri için 20°C - 35°C
Autoclear LV Superior Reducer Slow; daha büyük yüzeyler ve komple boyamalar için 25°C - 45°C

Accelerator Autoclear LV Superior Accelerator; 30°C' nin altındaki yama ve parça tamiri için

Plastik parça üzerine uygulamalarda elastikleştirici (Elast-O-Activ) gerekmemektedir.


Ham maddeler

Autoclear LV Superior; Polioli reçineler
Autoclear LV Superior Hardener; Poli-izosiyanat reçineler

Uygun yüzeyler

Autowave 2.0
Autobase Plus + %10 P25 sertleştirici ile

Karışım oranı




100 Autoclear LV Superior
60 Autoclear LV Superior Hardener
20 Autoclear LV Superior Reducer

Ölçü çubuğu kullanın No. 31 Mavi

100 Autoclear LV Superior Fast/Medium
60 Autoclear LV Superior Hardener
20 Autoclear LV Superior Accelerator

Viskozite



20°C'de 15-17 saniye (DIN 4)

Tabanca meme çapı / Uygulama basıncı



Tabanca
Üstten hazneli

Meme çapı
1.2-1.4 mm

Uygulama basıncı
1.7-2.2 bar tabanca hava girişinde
HVLP max 0.6-0.7 bar hava başlığında

Autoclear® LV Superior

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Uygulama süreci ve Yama işlemi



Önce yarım yaş bir kat uygulayın, 20°C 'de 3-5 dakika flash-off süresi veriniz.

Daha sonra tam yaş bir kat uygulayın ve kurutma öncesi 3-5 dakika flash-off süresi veriniz.

- Katlar arası flash-off zamanı; geniş yüzeylerde yapılan uygulamalarda katlar arasındaki flash-off süreleri daha kısadır.
- Kurutma sonrasında üzerine tekrar vernik uygulanabilir. 24 saat sonra yapılacak uygulama için yüzey mutlaka zımparalanmalıdır.
- Yama tamiri uygulamaları için TBF8.01.01 'a bakınız.

Kap ömrü

Autoclear LV Superior Fast	30 dakika	20°C'de
Autoclear LV Superior Fast + Autoclear LV Superior Accelerator	30 dakika	20°C'de
Autoclear LV Superior Medium	1 saat	20°C'de
Autoclear LV Superior Medium + Autoclear LV Superior Accelerator	1 saat	20°C'de
Autoclear LV Superior Slow	1½ saat	20°C'de

Kuruma Süresi

Boyanan aracı 60°C'ye ısıtılmış fırına götürmeden önce 20 °C'de en az 5 dakika flash-off süresi veriniz.

Tüm kuruma zamanları standart uygulama ve standart obje sıcaklıklarına göre verilmiştir.

Fırın içi hava sıcaklığının objeye 60 °C'lik ısı transferini aktarabilecek seviyeye gelmesini bekleyiniz.

		LV Superior Fast LV Superior Accelerator	LV Superior Medium LV Superior Accelerator	LV Superior Fast	LV Superior Medium	LV Superior Slow
20°C	Toz Kuruma	50 dakika	50 dakika	1 saat	1 ½ saat	2 ½ saat
	Montaj Kuruma*	3 saat	3 saat	6 saat	7 saat	8 saat
50°C	Toz Kuruma	7 dakika	10 dakika	10 dakika	20 dakika	25 dakika
	Montaj Kuruma*	20 dakika	25 dakika	30 dakika	50 dakika	60 dakika
60°C	Toz Kuruma	4 dakika	6 dakika	7 dakika	10 dakika	20 dakika
	Montaj Kuruma*	12 dakika	15 dakika	15 dakika	25 dakika	35 dakika

*Montaj Kuruma

60 °C' lik fırınlama sonrasında Autoclear LV uygulanmış parçanın ortam sıcaklığına gelmesini bekleyiniz.



Infra Red öncesi 5 dakika flash-off süresi veriniz.

Panel sıcaklığı 100 °C'yi geçmemelidir.

Infrared ile kurutmaya yönelik ilave bilgi için TBF S9.01.01' e bakınız.

Autoclear® LV Superior

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Polişlenebilirlik



Belirtilen kuruma sürelerinden sonra ortam sıcaklığına gelen yüzeyler üzerinde polişleme yapılabilir.

Film kalınlığı

Tavsiye edilen uygulama ile (2kat)

µm
45-60

Teorik kaplama alanı

Uygulamaya hazır karışım ile kaplama alanı

9-10 m²/litre

Ekipman temizliği

Sikkens Solventleri ve tabanca temizlik solventleri

VOC

2004/42/IIb(d)(420)420

Bu ürün (ürün kategorisi: IIB. d) için geçerli olan Avrupa Birliği limitleri, kullanıma hazır ürün için VOC değeri maksimum 420 g/l 'dir. Bu ürünün kullanıma hazır haldeki VOC değeri maksimum 420 g/l 'dir.

Raf Ömrü

Malzemenin raf ömrü, ambalajı kapalı olarak 20°C sıcaklıkta muhafaza edilerek belirlenmektedir.

- Aşırı sıcaklık değişimlerinden koruyunuz.
- Raf ömrü için TBF S9.01.02' ye bakınız.

AkzoNobel Kemipol
Kemalpaşa OSB Mahallesi İzmir - Ankara Yolu
Ansızca Küme Evleri No:287
35730, Kemalpaşa - İzmir / Türkiye
Tel: +90 232 877 00 30

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

İlgili malzemenin kutusu üzerindeki yazılara bakınız.

Bu malzemenin taşınması, depolanması ve atıklarının yok edilmesi sırasında ilgili yasa ve tüzüklere uyulmalıdır. Sistemlerimizin etkinliği laboratuvar çalışmaları ve yılların pratik deneyimlerine dayanır. Eğer tavsiye ettiğimiz sistem dikkatlice uygulanır ise yapılan işin kalitesinin AKZONOBEL COATINGS standartlarına uyacağını garanti ederiz. Kontrolümüz dışında gelişerek sonucu etkileyen durumlarda sorumluluk kabul edilmez. Müşteri, mevcut olanaklara bağlı olarak, ürünlerimizin tasarlanış amacına uygun kullanılmasından sorumludur.

Genel Merkez

AKZONOBEL COATINGS BV, PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com