


POLYSTOP LP


Sikkens Solvent-
M600


P120


100:1-3
Polystop LP
Hardener for Polystop
LP


30-50 perc 20°C-on




Lsd. t.i.s. 7.9




P220-P320



Primer/Filler



4.5.3



Kétkomponensű poliészter mélyedéstapasz a személy- és haszongépjárműveken esett horpadások és karcok töltésére, valamint nagyobb egyenetlen felületek és hegesztési illesztések lesimítására. Finomsága révén, mint befejező töltőkitű, a Polystop LP kiválóan alkalmas durvább típusú poliészter töltőkitűk átfedésére.

Az EU VOC-ra vonatkozó előírásának megfelel.

Termék és adalékanyagok:

Polystop LP

Hardener for Polykit/Polystop LP/Polyfiber/Polysoft/Polymetal

Alapanyagok:

Polystop LP:

poliészter gyanták

Hardener:

peroxide

Megfelelő felületek:

- Acél
- Primer Surfacer EP (1 réteg max. 25µm rétegvastagsággal)
- Poliészter laminátok

Megjegyzés: Ne alkalmazza a Polystop LP-t TPA bevonatokra, washprimerekre és washfillerekre

Felület előkészítés:

- Acél: zsírtalanítás és csiszolás P120-as száraz csiszolópapírral (3M 255P Gold).
- Meglévő bevonatok: végezze el az acélra csiszolást P120-as száraz csiszolópapírral (3M 255P Gold).
- Poliészter laminátok: zsírtalanítás és száraz csiszolás P320-as csiszolópapírral (3M 255P Gold).

Keverési arány:

100 rész Polystop LP

1, 2 vagy 3 rész Hardener Polykit/Polystop LP/Polyfiber/Polysoft/Polymetal -hoz

Ajánlatos a Sikkens adagolót használni a Polystop LP és az edző egyidejű adagolásához az előírt arányban.

Megjegyzés: Ne adjon az előírtnál több edzőt hozzá. Alaposan keverje össze úgy, hogy a keverék egyszínű legyen

Fazékidő:

1 % edzővel: 20 perc 20°C-on

2 % edzővel: 11 perc 20°C-on

3 % edzővel: 7 perc 20°C-on

A munkaeszköz tisztítása:

Sikkens Oplosser, nitrocellulóz hígító vagy 1.2.3 Thinner (a termék fazékidején belül).

Száradási idő:

Csiszolásra kész

20°C

40°C

- 1 % edző

50 perc

40 perc

- 2 % edző

40 perc

30 perc

- 3 % edző 30 perc 20 perc

Forszírozott szárításnál, a repedések, buborékok, valamint a tapadás csökkenése ellen a hőmérséklet ne haladja meg a 70°C-ot

Infraszáritóval is szárítható (ld. t.i.s 7.9)

Javasolt csiszolópapír szemcse nagyságok:

Száraz csiszoláshoz: P220-P320 (3M 255P Gold).

Átfedhetőség:

Minden létező Sikkens előkészítő termékkel

Mit tegyünk, ha...:**a töltött rész körül kontúr térképesedést tapasztalunk?**

Csiszolja le a problémás részt csiszoló gumiblokkal, majd végezze el ismét a töltést – beleértve az éleket is – és építse fel újra a rendszert.

Megjegyzés: Ne adjon az előírtnál több edzőt hozzá. Alaposan keverje össze úgy, hogy a keverék egyszínű legyen.

VOC (szerves oldószer kibocsátás):

Elméleti VOC: <10g/l használatra kész keverék.

Eltarthatósági idő:

Polystop LP: 1 év

Hardener: 1 év

Kiszerelés:

Polystop LP: 2 kg-os kanna vagy 1.5 kg-os patron

Hardener: 50 gr-os műanyag tubus

Szín:

Krém szín

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI ADATOK a Polystop LP-re és adalékanyagaina vonatkozóan:

Kizárólag szaküzemi felhasználásra.

Egyéb adatok a termékek címkéjén.

Ezen termék felhasználója köteles munka közben az egészségügyi és biztonsági, valamint a hulladék eltakarításáról szóló nemzeti törvényeket és szabályokat betartani.

Rendszereink hatékonysága laboratóriumi kutatásokon és sok év gyakorlati tapasztalatán alapul. Garantáljuk, hogy a rendszereinkkel végzett munka megfelel az AKZO NOBEL COATINGS követelményeinek, feltéve, ha előírásainkat pontosan betartják és a munkát a jó szakember igényességével végzik el. Ellenőrzésünk után nem vállalunk felelősséget a végső eredményt befolyásoló hatások miatt. Partnereinknek a rendelkezésükre álló eszközökkel, a tervezett alkalmazásnak megfelelő termékeket kell kiválasztaniuk.