

トップコート 乾燥時間&組み合わせ表

主剤	ハードナー	希釈剤	混合比 (容量比)	20 °C		60 °C	
				ダストフリー	硬化	ダストフリー	硬化
オートクリルプラス	P15	プラスリデューサー	100 : 50 : 30	15分	4時間	5分	15分
	P15	アクセラレーター2		15分	3時間	5分	15分
	P25	プラスリデューサー		15分	10時間	5分	25分
	P25	アクセラレーター2		15分	5時間	5分	20分
	P35	プラスリデューサー		20分	11時間	4-7分	35分
オートクリヤープラス HS	P15	プラスリデューサー	100 : 50 : 10	15分	4時間	5分	15分
	P25			45分	6時間	5分	35分
	P35			45分	10時間	10分	45分
オートクリヤーラピッド	ラピッド ハードナー	プラスリデューサー	100 : 50 : 10-20	5分	3時間	2分	9分
	P15			9分	3時間	4分	8分
	P25			15分	4時間	4分	20分
	P35			25分	6時間	4-5分	25分
オートクリヤークラシック	P15	プラスリデューサー	100 : 50 : 10-20	30分	8時間	5分	20分
	P25			45分	9時間		25分
	P35			45分	10時間		30分
オートクリヤーWB	WB ハードナー	レデューサーWB アクチベーターWB	100 : 50 : 30 : 30	100分	5.5時間	20分	35分
オートクリヤープロ	P25	-	3 : 1	15分	3時間	5分	25分
	P35	-		-	-	10分	45分
オートクリヤーマット	P25	プラスリデューサー	100 : 50 : 10	1時間	3時間	-	30分
	P35			2時間	5時間	-	55分
オートクリヤーLV スーペリア Fast	LV スーペリア ハードナー	LV スーペリア アクセラレーター	100 : 60 : 20	50分	3時間	4分	12分
		LV スーペリア リデューサー		1時間	6時間	7分	15分